

GUIDA ALL'USO PER STETOSCOPI 3M™ LITTMANN®

LA SCELTA DELLO STETOSCOPIO APPROPRIATO AIUTA A DARE IL MEGLIO

Gli stetoscopi 3M™ Littmann® hanno archetti biauricolari regolabili con olivette morbide conformabili. Gli stetoscopi meccanici sono progettati con tecnologia a membrana fluttuante per consentire di udire suoni di frequenze differenti semplicemente regolando la pressione applicata alla testina.



LIVELLI DI PRESTAZIONE ACUSTICA E CARATTERISTICHE

	6	7-8	7-8	9-10	9-10	10+	
	Lightweight II S.E.	Classic II Paediatric e Infant	Master Classic II™	Classic III™ Monitoraggio	Cardiology IV™ Diagnostico	Master Cardiology™	CORE Digital
	Ideale per misurare la pressione arteriosa ed effettuare una valutazione clinica di base.	Strumenti clinici durevoli e affidabili che aiutano a valutare e monitorare le condizioni fisiche dei pazienti nei lunghi turni di lavoro.		Elevata sensibilità acustica per effettuare un'auscultazione dettagliata ai fini diagnostici. Utili in ambienti rumorosi e in terapia intensiva.		Auscultazione efficiente. Amplificazione, cancellazione del rumore e connettività mobile.	
Lunghezza	71 cm	71 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm
Peso	118 g	105 g, 95 g	160 g	150 g	177 g	185 g	232 g
Garanzia	2 anni	3 anni	3 anni	5 anni	7 anni	7 anni	2 anni
Membrana	Fluttuante	Tradizionale (Fluttuante)	Fluttuante	Fluttuante (2)	Fluttuante (2)	Fluttuante	Fluttuante (2)
Ø approssimativo della testina	Doppia faccia 5,2x4,5 cm 3,5x3,2 cm	Doppia faccia Paediatric: 3,4-2,7 cm Infant: 2,8 - 1,7 cm	Una faccia 4,3 cm	Doppia faccia Lato adulti: 4,3 cm Lato pediatrico: 3,4 cm	Doppia faccia Lato adulti: 4,3 cm Lato pediatrico: 3,4 cm	Una faccia 4,8 cm	Doppia faccia Lato adulti: 4,3 cm Lato pediatrico: 3,4 cm
Caratteristiche	Testina con forma a goccia Posizionamento più facile sotto il manicotto dello sfigmomanometro	Appositamente studiato per i pazienti più piccoli	Presenza facilitata e buona manovrabilità	Campana aperta convertibile	Campana aperta convertibile Tubo a doppio lume	Tubo a doppio lume Migliore risposta acustica tra le linee Littmann meccaniche	Amplificazione fino a 40 volte* Passa dalla modalità di ascolto analogica a quella digitale. App Eko per catturare, memorizzare e condividere dati

*Alla frequenza di picco, vs. modalità analogica

INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI E GUIDA AI COLORI DEL TUBO

FINITURA: TESTINA/ASTE/CONNETTORE	Lightweight II S.E.	Classic II Infant	Classic II Paediatric	Master Classic II™	Classic III™ Monitoraggio	Cardiology IV™ Diagnostico	Master Cardiology™	CORE Digital		
Finitura standard	2450 Black 2451 Burgundy 2452 Caribbean 2454 Ceil Blue 2456 Pearl Pink	2114 Black 2114R Red 2124 Caribbean	2113 Black 2113R Red 2119 Caribbean 2122 Raspberry	2144L Black 2146 Burgundy 2147 Navy	5620 Black 5621 Grey 5622 Navy 5623 Caribbean 5630 Ceil Blue 5648 Raspberry	5627 Burgundy 5633 Pearl Pink 5831 Plum 5832 Lavender 5835 Turquoise 5839 Lemon-Lime	6152 Black 6154 Navy 6155 Hunter Green 6156 Plum 6158 Raspberry 6184 Burgundy	2160 Black 2163 Burgundy 2164 Navy 2167 Plum		
Nero				2141 Black	5803 Black	5868 Burgundy	6163 Black	6168 Navy	2161 Black	8490 Black
Ottone									2175 Black	
Rame					5809 Chocolate					
Fumo					5811 Black				2176 Black	
Arboblano/Ottone/Ottone		2157 Raspberry	2153 Caribbean		5806 Raspberry	5807 Caribbean				
Arcobaleno/Nero/Nero					5870 Black		6165 Black			
Specchio/Fumo/Fumo					5959 Ceil Blue	5863 Navy				
Specchio/Standard/Specchio							6177 Black	6170 Burgundy		
Champagne/Fumo/Fumo					5861 Black	5864 Burgundy	6179 Black			
Champagne/Nero/Champagne							6176 Burgundy	6190 Caribbean		
Extra Lucido Arcobaleno/Nero/Nero							6242 Navy			
Extra Lucido Arcobaleno/Fumo/Fumo							6240 Black	6241 Raspberry		

SERIE CONNETTORI COLORATI (il riquadro interno indica il colore del connettore)

Nero/Nero/Colore							6200 Black	6203 Black	
Extra Lucido Fumo/Nero/Colore							6201 Black		
Extra Lucido Fumo/Fumo/Colore							6202 Navy	6204 Black	
Arcobaleno/Nero/Colore							6232 Black	6234 Carib.	
Champagne/Champagne/Colore							6238 Grey		
Fumo/Fumo/Colore					5872 Turq.	5875 Lime			
Specchio/Fumo/Colore					5873 Grey				
					5960 Plum	5962 Pink			

COMPONENTI: TESTINA/ASTE/CONNETTORE

Finitura Standard	Nero	Ottone	Extra Lucido Arcobaleno	Specchio
Rame	Fumo	Champagne	Extra Lucido Fumo	Arcobaleno